

SECADOR DE 6 BANDEJAS



Accesorios opcionales

- ss316 bandejas de tamaño 32 "x16" x1¼ "hechas de hoja de 18 swg con bordes y esquinas redondeadas. extremo superior reforzado con licitación.

SKU: B-01-24-15-01-0400 | **Categorías:** [Maquinaria aliada de tableteado de I + D](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código De Producto	B-01-24-15-01-0400
Modelo	BellSecBan-06
Material	Son de acero inoxidable 316 y todas las partes externas visibles sin contacto en acero inoxidable 304.
Capacidad	Adecuado para 6 bandejas de tamaño 32 "x 16" x 1¼ "cargadas sobre soportes de ángulo fijo.
Cámara de secado	Construcción de doble pared con aislamiento en el medio. Con una puerta.
Puertas	Construcción de doble pared con aislamiento en el medio. Bisagras pesadas. Asa para apertura y cierre de destellos.
Recirculación de aire	Un ventilador coaxial accionado por 0.25 HP / 1440 RPM / Motor a través de una correa en "V" y poleas. Temiendo por la succión del ventilador coaxial. Entrada de aire con alta temperatura de 5 micrones. Filtro de escape con amortiguador ajustable
Calefacción	Calentador O Radiador eléctrico de 3 KW. 1)Todas las partes internas y de contacto con el aire, como la pared interior de la cámara, la pared interior de la puerta, el radiador, el ventilador de recirculación, el eje del ventilador, las rejillas de seguridad, el amortiguador de escape, etc., son de calidad SS 316.
Moc	2). Todas las partes externas, visibles y sin contacto, como la pared exterior de la cámara, la pared exterior de la puerta, las bisagras, la manija, la cerradura de la puerta, el soporte de la unidad, la cubierta de la unidad, los soportes inferiores, etc., en calidad SS 304. 3) Juntas para puerta, amortiguador, filtro, tapa de explosión de caucho de silicona de grado alimenticio. 4) Aislamiento LRB.
Seguridad	1) Solapa de explosión de aluminio en la pared trasera. 2) Cubierta de seguridad para el conjunto de la transmisión.
Acabado	1) Todas las partes internas pulidas a espejo a grano 240. 2) Todas las partes visibles tienen un acabado mate de grano 180
Detalles mecánicos	1) Espesor de la pared exterior 2 mm. 2) Espesor de pared interior 1,5 mm. 3) Aislamiento en cuerpo 75mm.
Accesorios incluidos en el alcance	1) Filtro de aire de entrada de 5 micrones. 2) Sensor PT 100.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO