

## SECADOR DESLIZANTE (PLACA CALIENTE)





### Características:

- Funciones automáticas de memoria y restauración.
- Temperatura medida por bloques integrados sensibles a la temperatura.
- Material de superficie caracterizado por su fuerte resistencia a la abrasión y la corrosión.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Secador de diapositivas](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellSecDiap-IA	Temperatura. Rango: RT a 90 °C Rango de temperatura ambiental: 0 ~ 40 °C Área de secado: 340 * 325 mm
	BellSecDiap-IIA	Temperatura. Rango: 0 ~ 99 °C Rango de temperatura ambiental: 0 ~ 40 °C Área de secado: 340 * 380 mm

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre	Secador deslizante (placa caliente)	
Modelo	BellSecDiap-IA	BellSecDiap-IIA
Temperatura. Distancia	RT a 90 °C	
Temp.Precision	1 °C	
Temp.Range ambiental	0 - 40 °C	
Área de secado	340 * 325 mm	340 mm * 380 mm
Monitor	LED	LCD
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10% 50 / 60Hz; AC110V ± 10% 60Hz	
Consumo	200W	350W
Tamaño externo (W * D * H)	360 * 350 * 120 mm	420 * 350 * 130 mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	410 * 410 * 190 mm	
Peso bruto	6.2kg	6.8kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO