

SENSOR ANALIZADOR EN LÍNEA DE CALIDAD DEL AGUA INDUSTRIAL BELL-SENSANALINE



SKU: B-01-62-0100-0049 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





技术参数

TECHNICAL
PARAMETERS



Rango de medición

Resolución

0 ~ 14.00pH

0.01pH

precisión

condiciones de trabajo

$\pm 0.1\text{pH}$, $\pm 0.3\text{C}$

0 ~ 65 °C, <0.2MPa

Compensación de temperatura

Funciona con

Compensación automática de temperatura (NTC)

12 ~ 24VDC

Método de salida

Material de la carcasa

RS-485 (Modbus/RTU)

POM

Método de instalación

Montaje de inmersión, rosca de tubería NPT de 3/4"

longitud del cable

Método de calibración

5 metros, otras longitudes se pueden personalizar

Calibración de dos puntos

Clase de protección

Consumo de energía

IP68

0.2W@12V

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO