

## SENSOR DE HUMEDAD DE ALTA PRECISIÓN - BELLHUMULT-9



**SKU:** B-01-11-01-0208 | **Categorías:** [Humidificador Ultrasónico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Funciones

Sensor de humedad de alta precisión, control automático de humedad preciso Ventilador impermeable de alta calidad, transformador impermeable, atomizador de alta frecuencia

Carcasa de acero inoxidable cepillado 304, método de conexión de agua duradero de doble elección (agua embotellada, tubería de agua)

	Modelo	BellHumUlt-9
Código SKU		B-01-11-01-0208
Capacidad		9KG/h
Voltaje		220V-50Hz
Poder		700W
Control		Automatico
Area de Aplicación		90-120m <sup>2</sup>
Spray		2个
Dimensiones		760X380X400mm
Peso		31.5kg





## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO