

SENSOR DE ILUMINANCIA BELL-SENSILUMIN



SKU: B-01-62-0100-0026 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



COTECNO

VARIOS ESTILOS. SOPORTE DE PERSONALIZACIÓN NO ESTÁNDAR

Hemos diseñado el sensor con pegamento impermeable para aislar completamente el interior y fuera del dispositivo, y el interior es completamente impermeable. Incluso si la sonda está completamente sumergido en agua, no se dañará y los usuarios pueden usarlo con confianza.



1

Montado en la pared sin Pantalla de Visualización

Originales Importados, De Alta Densidad Material de la Carcasa Utilice la Calibración Real del Sol para minimizar la influencia de la luz fuente.

2

Pantalla LCD Grande

Originales Importados, Impermeable y a prueba de frío



3

Digital montado en la pared Exhibición del Tubo

Resistente a Altas Temperaturas Funcione normalmente en Taller del polvo.



4

Caja de Persiana

Gran capacidad de adaptación a la Medio Ambiente
Responda con Calma a las Duras Entornos
Fuerte Capacidad Antiinterferencias
Transmisión de Señal Estable



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO