

SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO BELL-SENMONOCAB-CO



SKU: B-01-62-0100-0120 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Fuente de alimentación: 10-30V DC

Rango de medición de temperatura $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ Rango de medición de humedad 0-100% RH método de medición

Sensor electroquímico Honeywell importado

Tiempo de precalentamiento ≥ 5 minutos

Rango de presión 90-110Kpa

Temperatura de funcionamiento $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Humedad de trabajo 15%HR-90%HR sin condensación

Precisión de humedad $\pm 3\%$ HR

Precisión de temperatura $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Tiempo de respuesta ≤ 30 segundos

Consumo de energía 0,18 W

Resolución 1ppm

Precisión del CO $\pm 3\%$ FS

estabilidad $\leq 2\%$ valor de señal/mes

señal de salida RS485|4-20mA|0-5V|0-10V

Garantía 2 años de garantía para el motor principal y 1 año para la sonda de gas

Repetibilidad $\leq 2\%$

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO