

## SENSOR DE OZONO O3 BELL-SENSOXI-01



**SKU:** B-01-62-0100-0138 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### SENSOR DE OZONO

Una variedad de carcasas están disponibles para satisfacer las necesidades de diferentes entornos de uso.

Alta Sensibilidad

Montado en la pared



## Especificación

Parámetros Técnicos	
Parámetro de Medición	Concentración de ozono
Unidad	ppm <sub>l</sub>
Rango de Medición	0 ~ 20 ppm
Resolución <sub>l</sub>	0,1 ppm <sub>l</sub>
Precisión	+ 2% de F-S (25°C)

COTECNO

COTECNO

COTECNO

COTECNO

## SOPORTE DE PERSONALIZACIÓN NO ESTÁNDAR

Varios Estilos

Personalización de Soporte



### 01 < - ●

Montado en la pared sin  
Pantalla de Visualización

A prueba de polvo, Impermeable, a prueba de humedad,  
Resistencia a Altas Temperaturas  
Después de rigurosas pruebas, se puede utilizar  
con confianza.



### ● -> 02

Pantalla LCD montada en la pared


Corrección Lineal Digital Alta  
Precisión Alta Estabilidad



### 03 < - ●

Montado en la pared con  
Pantalla de Tubo Digital

Chip importado, Carcasa impermeable, Sonda  
impermeable, a prueba de polvo.  
Utilice la pantalla de tubo digital, tiene  
mayor brillo, se puede ver claramente tanto  
para una larga distancia y bajo el  
luz del sol.



### ● .> 04

Caja de Persiana

Gran capacidad de Adaptación al Entorno  
Responda con Calma a Entornos Hostiles:  
Fuerte Capacidad AntiInterferencias  
Transmisión de Señal Estable




### 05 < - ●

Montado en la pared con  
Pantalla de Tubo Digital



Instalación Flexible y Fácil de Usar Tamaño  
Pequeño  
Peso Ligero  
Antivibraciones

## DETALLES DEL PRODUCTO

Factor de Forma Style One



Factor de Forma del Estilo Dos



Factor de Forma del Estilo Tres





COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO