

SENSOR DE OZONO SENSOR DE GAS O3 BELL-SENSOXI-03



SKU: B-01-62-0100-0121 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Fuente de alimentación

10 ~ 30V DC

señal de salida

485[4-20mA|0-5V|0-10V

Consumo medio de energía

RS485: 0.1W analógico: 0.12W

Rango de medición de temperatura

-40°C~+80°C

Precisión de temperatura

suelo 0.5°C

Rango de medición de humedad

0 ~ 100% HR

Precisión de humedad

Rey 3% HR

Temperatura de funcionamiento

-10°C~+55°C

Humedad de trabajo

15%RH ~ 90% RH

Presión de trabajo

91-111Kpa

Estabilidad (meses)

≤7% de valor de señal/año

Tiempo de respuesta

≤35s

Repetibilidad

≤2% de valor de salida

precisión

Principal 6%FS

0-10ppm: 0.01ppm

Resolución

0-100ppm: 0.1ppm

Tiempo de precalentamiento

≥5 minutos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO