

SENSOR DE PH DEL SUELO BELL-SENSORPHSUEL




SKU: B-01-62-0100-0020 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





用我公司生产的取土钻或洛阳铲等工具，钻一个直径约10厘米，深约20~50厘米的洞，将带存水罐的电极放入洞内。





Rango de medición

pH: 0 ~ 14pH

Exactitud

$\pm 0.02\text{pH}$; $\pm 1\text{mV}$

Resolución

0.01pH; 1mV

estabilidad

$\leq 0.02\text{pH}/24\text{horas}$; $\leq 3\text{mV}/24\text{horas}$

señal de salida

A: Señal de voltaje (0 ~ 2V, 0 ~ 2.5V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, elija uno de los cuatro) B: 4 ~ 20mA (bucle de corriente)

C: RS485 (protocolo Modbus-RTU estándar, dirección predeterminada del dispositivo: 01)

Tensión de alimentación

5 ~ 24V DC (cuando la señal de salida es 0 ~ 2V, 0 ~ 2.5V, RS485) 12 ~ 24V DC (cuando la señal de salida es 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 4 ~ 20mA) (se puede personalizar 3.3 ~ 5V DC)

Entorno de trabajo

Temperatura 0 ~ 60 ° C; Humedad \leq 85% HR

Consumo de energía

\leq 0,5 W

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO