


SENSOR DE PH INTELIGENTE BELL-SENINTPH



SKU: B-01-62-0100-0046 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Uno. Funciones

* Salida Modbus 485 y 4-20mA al mismo tiempo, conectada directamente a sistemas como computadora y PLC

* Película de vidrio sensible a la baja impedancia (utilizando tecnología suiza)

- * Tecnología de aislamiento de señal interna, fuerte interferencia
- * Buena reproducibilidad, estabilidad térmica
- * Valor de potencia lineal en el rango de 0-14PH
- * No es fácil de hidrolizar, eliminando el error alcalino
- * IP68 estándar impermeable
- * Fuente de alimentación de voltaje amplio (7 ~ 30V)
- * Baja deriva, tamaño pequeño, respuesta rápida
- * Instalación fácil y simple, lectura directa, configuración y calibración en computadora y teléfono móvil
- * Rendimiento estable y larga vida útil
- * Conector de aviación opcional para un fácil reemplazo del electrodo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO