

## SENSOR DE RUIDO, PROBADOR DE SONIDO BELL-SENSRUI-1



**SKU:** B-01-62-0100-0100 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### 3. Parámetros técnicos:

12- 24VDC

Rango de medición

30~ 1 30dB

salida

(RS485)

precisión

$\leq +1,5$  dB

Tarifa de sucursal

0,1 dB

Tiempo de respuesta

menos de 2 segundos

estabilidad

$\leq +1.9\%FS$

Respuesta de frecuencia

31.5Hz- 20KHz

Entorno de trabajo

Temperatura -20 ~ 60 °C Humedad 10 ~ 90% HR

Entorno de almacenamiento

Temperatura -20 ~ 80 °C Humedad 10 ~ 90% HR

peso

<300g

Forma del producto

M24\*80m m

Consumo de energía

<0,5 W.

Instalar

incrustado

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO