

SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE B01050306



SKU: B01050306 | **Categorías:** [Detector de atmósfera](#), [Sensores relativos y estaciones ambientales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

El sensor de temperatura atmosférica B01050306 es producido con resistencia de platino de precisión (PT100, PT1000) como elemento sensor, y la resistencia de platino ubicada en el cabezal de la sonda donde se realiza con un sello general para garantizar la precisión. Si es necesario, este modelo también puede equiparse con Pantalla de radiación de 11 placas (B01050801 / B01050802) para proteger los sensores de la radiación solar y la lluvia.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Características

- * Alta sensibilidad
- * Tiempo de respuesta rápido
- * Tamaño compacto
- * Instalación fácil
- * Buena estabilidad de salida[/vc_column_text][vc_column_text]

Aplicaciones

- * Monitoreo ambiental
- * Ganadería
- * Almacenamiento
- * Silvicultura
- * Invernadero
- * Agricultura[/vc_column_text][vc_column_text]

Especificación técnica

Artículo	Especificación técnica
Rango	-50-+150°C(solo sensor)
Precisión(IEC751/EN60751)	PT100/1000 Clase A
Señal de salida	PT100/PT1000(3-cables o 4-cables,defecto 3-cables)
Temperatura de funcionamiento	-40°C-+85°C
Protección de ingreso	IP67
Almacenamiento	10-60°C@20%-90%RH
Material de la sonda	304SS
Material de cable	Piel de teflón con malla metálica de protección
Dimensión	Φ6*50mm
Escudo de radiación (opcional)	B01050801 - 11 placas

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO