


SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL TRANSMISOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL CONDUCTO DE AIRE BELL-SENTEMHUM-1



SKU: B-01-62-0100-0066 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO







Product parameters



Marca del producto: sensor chao

Precisión de temperatura $\pm 0,3$ °C (25 °C)

Nombre del producto

Transmisor de temperatura y humedad de tuberías

Precisión de humedad $\pm 2\%$ HR

Fuente de alimentación de CC

DC 10-30V

Rango de temperatura

-40 °C ~ + 80 °C (predeterminado)

(Se recomienda una fuente de alimentación de 24V para el tipo 0-10V)

El rango de temperatura se puede ajustar en 4 grados

Señal de salida 4-20mA/O-5V/O-10V

Rango de humedad 0%RH-100%RH

Consumo de energía del dispositivo

$\leq 0,5$ W

Tamaño del producto 225*80*14m m

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO