


SENSOR EMS 33H



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de temperatura y humedad del aire](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Principales características:

- *Reemplazo del sensor por cliente en el sitio - más barato que la recalibración
- *Salidas normalizadas de 0 a 1 V
- *Malla de acero inoxidable
- *Solución económica
- * Hecho por EMS

Especificación:

*Temperatura:

- *Rango -40 a 60 ° C
- Sensibilidad de salida 10 mV / deg.C
- *Precisión mejor que ± 0.15 K

Humedad del aire

- *Rango de 0 a 100%
- *Sensibilidad de salida 10 mV /%
- *Precisión mejor que $\pm 2\%$
- *Fuente de alimentación de 4,5 a 16 V; 3 mA
- *Tiempo de arranque 2 seg.
- *Tamaño: $\varnothing 20 \times 81$ mm

Descargar

[Hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO