


## SENSOR EMS 33H



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sensores de temperatura y humedad del aire](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Principales características:

- \*Reemplazo del sensor por cliente en el sitio - más barato que la recalibración
- \*Salidas normalizadas de 0 a 1 V
- \*Malla de acero inoxidable
- \*Solución económica
- \* Hecho por EMS

### Especificación:

#### \*Temperatura:

- \*Rango -40 a 60 ° C
- Sensibilidad de salida 10 mV / deg.C
- \*Precisión mejor que  $\pm 0.15$  K

#### Humedad del aire

- \*Rango de 0 a 100%
- \*Sensibilidad de salida 10 mV /%
- \*Precisión mejor que  $\pm 2\%$
- \*Fuente de alimentación de 4,5 a 16 V; 3 mA
- \*Tiempo de arranque 2 seg.
- \*Tamaño:  $\varnothing 20 \times 81$  mm

### Descargar

[Hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO