


SENSOR EMS 33R



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de temperatura y humedad del aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Principales características:

- * Microprocesador en el interior
- *Salida normalizada
- *Total intercambiabilidad
- *Filtro de polietileno
- *Alta precisión

Especificación:

*Temperatura:

- *Rango -40 a 60 ° C
- Sensitivity sensibilidad de salida 10 mV / deg.C
- *Precisión ± 0.15 K
- *Humedad del aire
- *Rango de 0 a 100%
- *Sensibilidad de salida 10 mV /%
- *Precisión $\pm 1\%$
- *Fuente de alimentación 3.3 - 16 V; 4 mA
- *Tiempo de arranque 1.5 seg.
- *Estabilidad a largo plazo <1% hr, 0.1 ° C / año

Descargar

[Hoja de datos](#)

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO