


SENSOR EMS 33R



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de temperatura y humedad del aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Principales características:

- * Microprocesador en el interior
- * Salida normalizada
- * Total intercambiabilidad
- * Filtro de polietileno
- * Alta precisión

Especificación:

*Temperatura:

- * Rango -40 a 60 ° C
- Sensitivity sensibilidad de salida 10 mV / deg.C
- * Precisión ± 0.15 K
- * Humedad del aire
- * Rango de 0 a 100%
- * Sensibilidad de salida 10 mV /%
- * Precisión $\pm 1\%$
- * Fuente de alimentación 3.3 - 16 V; 4 mA
- * Tiempo de arranque 1.5 seg.
- * Estabilidad a largo plazo $<1\%$ hr, 0.1 ° C / año

Descargar

[Hoja de datos](#)

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO