

SENSOR HUMEDAD MEZCLADORA ARCOMIX V2



Sensor para la medición de humedad en mezcladoras, utilizando su tecnología digital por microondas, realiza la lectura durante el proceso de mezclado.

El medidor detecta las variaciones en los niveles de humedad consiguiendo la automatización y corrección de agua durante el proceso de mezclado de hormigón, permite una respuesta rápida consiguiendo homogeneidad de la mezcla.

El Software MoistCom permite la configuración, calibrado y diagnóstico de la sonda de humedad mediante la integración directa con el sistema de control, además de la configuración idéntica ya sea para múltiples sensores o un sensor de repuesto.

Colocación:

⇒ Mezcladoras

⇒ Cintas transportadoras

⇒ Salidas de descarga

» Se puede conectar a cualquier equipo de control proporcionando al equipo dos salidas analógicas 0/4-20mA, comunicación RS/485 optoacoplada y/o comunicación CAN-OPEN

[/vc_column_text][vc_separator color="blue"][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Características " tab_id="1578078664463-01703428-f341"][/vc_column_text]**MEDIDOR HUMEDAD ARCOMIX**

Sensor humedad mezcladora con las siguientes características:

⇒ Anillo de protección cerámica fácilmente recambiable ante roturas o desgaste.

⇒ Rango de medición: 2-15%.

⇒ 1 entrada digital de control/retención.

⇒ 2 salidas analógica 0-4/20mA 16bits

⇒ Tensión de alimentación 18-36VDC

⇒ Tª de funcionamiento: de 0°C a 40°C

⇒ Conexión a PC (hasta 16 sensores)

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Ejemplos de Montajes " tab_id="1578083136198-fb2e06cd-209e"][vc_gallery type="image_grid" images="90151,90153,90152"][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Sectores" tab_id="1578079182532-8464a269-7914"][vc_column_text]**SECTORES DE ACTIVIDAD**

⇒ SECTOR ARENA Y ÁRIDOS

⇒ SECTOR CALES / YESOS

⇒ SECTOR MEDIOAMBIENTAL

⇒ SECTOR AGROALIMENTARIOS

⇒ SECTOR HORMIGÓN / PREFABRICADOS

⇒ SECTOR QUÍMICO[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Complementos" tab_id="1578079326879-491c0fb7-abd1"][vc_column_text]**COMPLEMENTOS**

⇒ Equipo de control AE.9220P. ARCOMIX

⇒ Visualizador (AE2-7200)

⇒ Soporte de sujeción ajustable

⇒ Placa de fijación para soldar a la mezcladoras

⇒ Tapa Ciega ARCOMIX

⇒ Kit de sustitución cerámica

⇒ Conversor de señales RS-232 /RS-422/485

⇒ Fuente de alimentación 230VAC /24VDC, 0,5A

⇒ Latiguillo conexión 4 metros L-9710-3

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Software Moistcom" tab_id="1578079384144-59954c66-734e"][vc_column_text]⇒ Calibración, ajuste y diagnóstico de hasta 16 sensores

⇒ Calibración multipunto sencilla para obtener una alta precisión

⇒ Permite registrar lecturas para su análisis

⇒ Copias de seguridad y restauración de parámetros

[/vc_column_text][vc_single_image image="90154"][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Video" tab_id="1578079598262-d254fbdf-c509"][vc_video link="https://youtu.be/9znnx_lLewk"][/vc_tta_section][vc_tta_tabs][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [caminos y carreteras](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



MEDIDOR DE HUMEDAD EN MEZCLADORA



SENSOR DE HUMEDAD



MEDICIÓN HUMEDAD MATERIA PRIMA

INFORMACIÓN ADICIONAL