


SENSOR ÓPTICO DE LLUVIA BELL-SENSOROPTILLUV



SKU: B-01-62-0100-0089 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Diámetro de lluvia sensible

6cm

tensión de alimentación

10 ~ 30V DC

Consumo de energía

Menos de 0,24 W (12 V CC, corriente inferior a 20 mA)

resolución

Estándar 0.1mm

Precisión típica

±5%

Precipitación instantánea máxima

24mm/min

Método de salida

Tipo RS485/tipo de pulso

Temperatura de funcionamiento

-40~60°C

Humedad de trabajo

0 ~ 99% RH (sin condensación)

Rango de presión de trabajo

Suelo a presión atmosférica estándar 10%

Soportar voltaje (tipo pulso)

≤30VDC

Soportar corriente (tipo pulso)

≤1A

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO