

SENSOR PORTÁTIL DE PH TDS DE AGUA BELL-SENPORTPH-TDS



SKU: B-01-62-0100-0054 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medidor de PH Portátil

el probador ácido-base de mano no solo se utiliza en la cría de granjas, plantación, acuario, laboratorio, piscina, pero también se puede utilizar para detectar todo tipo de aguas residuales, agua doméstica y otros campos relacionados.



Rango de medición	PH:0.00-14.00 mV: -199~+199,-1999~+1999mV
Resolución	0,01 PH; 0,1 mV (-199~+199) / 1 mv (-1999~+1999)
Precisión	± 0,02 PH / ±0,2 mV
Pantalla	4 dígitos
Humedad de trabajo	0-100% de humedad relativa
Tempereros de Trabajo	0-50°C
Palabras Clave del Producto	probador de ph portátil digital, medidores de ph de alta calidad, medidor de ph portátil

Condiciones de trabajo

1. Calidad de alto grado, de uso frecuente en laboratorio.
2. Mano de obra fina, de alta calidad, para cultivar y acuario!
4. ±0.02% de alta precisión, utilizado en piscinas de natación.



2 en 1




Receptivo



Alta Precisión



Pantalla LCD





Sensor de PH

Sonda combinada de compensación de temperatura y PH, respuesta rápida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO