


SENSOR PT100/8, PT1000/8



SKU: N / A | Categorías: [Sensor de temperatura del suelo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Principales características:

- *Bajo costo
- *Estanco
- *Cable de 5 m como estándar
- *Conexión de cuatro cables.

Especificaciones:

- *Precisión ± 0.15 deg.C (clase A)
- *Se adapta a DIN 43760 (IEC 751)
- *Rango de temperatura -40 a 60 ° C.
- *Diámetro del cable 4.5 mm (PVC)
- *Diámetro de la carcasa 8 mm
- *Longitud de la carcasa 48 mm

Descargar

[Hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO