


## SENSOR PT100/8, PT1000/8



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sensor de temperatura del suelo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Principales características:

- \*Bajo costo
- \*Estanco
- \*Cable de 5 m como estándar
- \*Conexión de cuatro cables.

### Especificaciones:

- \*Precisión  $\pm 0.15$  deg.C (clase A)
- \*Se adapta a DIN 43760 (IEC 751)
- \*Rango de temperatura -40 a 60 ° C.
- \*Diámetro del cable 4.5 mm (PVC)
- \*Diámetro de la carcasa 8 mm
- \*Longitud de la carcasa 48 mm

### Descargar

[Hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO