

SENSORES SERIE 01 - B-01-15-13-0112



SKU: B-01-15-13-0112 | **Categorías:** [Sensores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensores serie 01

Especificaciones

- ◆ Viga de único corte, acero de aleación, niquelado, sellado de pegamento
- ◆ Se aplica para los equipos electrónicos de pesaje como escala electrónica de plataforma y escala de hopper, etc.

Especificaciones Técnicas

| Código De Producto | Modelo | Rango de pesaje (T) | Precisión |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| B-01-15-13-0101 | BellSenS-500 | 0.5T (500kg) | C3 |
| B-01-15-13-0102 | BellSenS-01A | 1.0t | C3 |
| B-01-15-13-0103 | BellSenS-15 | 1.5t | C3 |
| B-01-15-13-0104 | BellSenS-02A | 2.0t | C3 |
| B-01-15-13-0105 | BellSenS-25A | 2.5t | C3 |
| B-01-15-13-0106 | BellSenS-30 | 3.0t | C3 |
| B-01-15-13-0107 | BellSenS-50 | 5.0t | C3 |
| B-01-15-13-0108 | BellSenS-10A | 10t | C3 |

| Modelo | Código Del Producto | Rango de pesaje | Precisión |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| BellSenS-01B | B-01-15-13-0109 | 1Klb | N10 |
| BellSenS-02B | B-01-15-13-0110 | 2Klb | N10 |
| BellSenS-25B | B-01-15-13-0111 | 2.5Klb | N10 |
| BellSenS-03 | B-01-15-13-0112 | 3Klb | N10 |
| BellSenS-04 | B-01-15-13-0113 | 4Klb | N10 |
| BellSenS-05A | B-01-15-13-0114 | 5Klb | N10 |
| BellSenS-05B | B-01-15-13-0115 | 5Klb | N10 |
| BellSenS-75 | B-01-15-13-0116 | 7.5Klb | N10 |
| BellSenS-10B | B-01-15-13-0117 | 10Klb | N10 |
| BellSenS-20 | B-01-15-13-0118 | 20Klb | N10 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO