

## SENSORES SERIE 02 - 40T



**SKU:** B-01-15-13-0206 | **Categorías:** [Sensores](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sensores serie 02

#### Especificaciones

- Acero de aleación, niquelado, sellado de pegamento
- Se aplica para todos los tipos de equipos electrónicos de pesaje como báscula electrónica de camiones y báscula de vías.

#### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje (T)	Precisión
B-01-15-13-0201	BellSenSer-10	10t	C3
B-01-15-13-0202	BellSenSer-20	20t	C3
B-01-15-13-0203	BellSenSer-25	25t	C3
B-01-15-13-0204	BellSenSer-30	30t	C3
B-01-15-13-0205	BellSenSer-40A	40tse	C3
B-01-15-13-0206	BellSenSer-40B	40t	C3
B-01-15-13-0207	BellSenSer-50	50t	C3

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**B01151302**

B0115130201, B0115130202, B0115130203, B0115130204, B0115130205,  
B0115130206, B0115130207

COTECNO