

SENSORES SERIE 03 - 20T



Especificaciones

- Aleación de acero y estructura de doble columna , niquelado, soldadura sellada de arco
- Se aplica para todos los tipos de equipos electrónicos de pesaje como báscula electrónica de camiones y báscula de vías.

SKU: B-01-15-13-0302 | **Categorías:** [Sensores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje (T)	Precisión
B-01-15-13-0301	BellSenSe-10	10t	C3
B-01-15-13-0302	BellSenSe-20	20t	C3
B-01-15-13-0303	BellSenSe-25	25t	C3
B-01-15-13-0304	BellSenSe-30	30t	C3
B-01-15-13-0305	BellSenSe-50	50t	C3

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO