

SENSORES SERIE 03 - 30T



Especificaciones

- Aleación de acero y estructura de doble columna , niquelado, soldadura sellada de arco
- Se aplica para todos los tipos de equipos electrónicos de pesaje como báscula electrónica de camiones y báscula de vías.

SKU: B-01-15-13-0303 | **Categorías:** [Sensores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Código Del Producto | Modelo | Rango de pesaje (T) | Precisión |
|---------------------|--------------|---------------------|-----------|
| B-01-15-13-0301 | BellSenSe-10 | 10t | C3 |
| B-01-15-13-0302 | BellSenSe-20 | 20t | C3 |
| B-01-15-13-0303 | BellSenSe-25 | 25t | C3 |
| B-01-15-13-0304 | BellSenSe-30 | 30t | C3 |
| B-01-15-13-0305 | BellSenSe-50 | 50t | C3 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO