

SERIE HP MANÓMETROS DE COLUMNA LÍQUIDA INCLINADA



La gama HP de manómetros de columna de líquido inclinado HP se recomienda para medir sobrepresiones en salas limpias, bloques operativos, laboratorios, salas asépticas, flujos laminar, etc.

Alta sensibilidad de medición

Rangos de presión muy bajos

Ajuste cero moviendo la tira deslizante

Nivel de burbuja integrado para ajustar la horizontalidad

Viene con un soporte blanco de PVC, dos tornillos y dos tapones crudos, dos conectores 487 y una botella de líquido AWS.10



SKU: BELLSerie HP | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO