

## SERIE INALÁMBRICA 30KG



- Armazón de acero, enganche y seguro de alta resistencia, resistente y durable.
- Caja de medidores portátil, facilita la operación en aire.
- Calendario interno de alta precisión, no se afecta por corto de electricidad.

**Pesaje Max.(kg)** : 1000kg a 30000kg

**Pesaje Min.(kg)** 10kg a 200kg

**SKU:** B-01-15-11-0408 | **Categorías:** [Escala de enganche](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Serie inalámbrica

#### Especificaciones

- Registro de pesaje y protección al corto de electricidad
- Medidores de teclas, fácil para operar.
- Hay modo de ahorro de electricidad, se apaga automáticamente después de 30 minutos del modo de espera; en estado de pesaje en enganche, 60 minutos se apaga.
- Con memoria de hasta 2000 cifra de pesaje y de búsqueda según categoría, y impresor estático.
- Con impresor, facilita a memorizar y conservar resultados de pesaje. (Cabeza de impresor original de EPSON).
- Indicación de operación en chino.
- Gran capacidad-de la batería MH, no tiene efecto memoria, instrumento estándar: 7.2V-2800mAh, A/D transmisor estándar: 6V-4000mAh.

#### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Pesaje Max.(kg)	Pesaje Min.(kg)	Sub-valor de la escala
B-01-15-11-0401	BellSerIna-1000	1000	10	0.5
B-01-15-11-0402	BellSerIna-2000	2000	20	1
B-01-15-11-0403	BellSerIna-3000	3000	20	1
B-01-15-11-0404	BellSerIna-5000	5000	40	2
B-01-15-11-0405	BellSerIna-10000	10000	100	5
B-01-15-11-0406	BellSerIna-15000	15000	100	5
B-01-15-11-0407	BellSerIna-20000	20000	200	10
B-01-15-11-0408	BellSerIna-30000	30000	200	10

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO