

SERIE LU MANÓMETROS VERTICALES DE COLUMNA LÍQUIDA



SKU: BELLSerie LU | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La gama LU de manómetros verticales de columna líquida de Kimo se utilizan principalmente para medir variaciones de presión, depresión o presión diferencial de aire o gas dentro de rangos de medición que varían según el tipo de líquido manométrico utilizado: AWS.10 o VOLT.1S.

Columna en forma de "U" para medir consecutivamente las presiones positivas y negativas

Medición por adición de valores leídos en cada columna

Ajuste cero moviendo la tira deslizante

Para uso fijo independientemente del líquido manométrico utilizado

Para uso portátil con el modelo LU que usa líquido VOLT.1S

Se suministra con un soporte de PVC blanco, dos tornillos, dos tapones Raw, dos conectores 487 y una botella de líquido

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO