

SERIE MT MANÓMETROS DE COLUMNA LÍQUIDA INCLINADA



La gama Kimo de manómetros portátiles de columna líquida inclinada de MT se recomienda para aquellos en el comercio de calefacción para controlar las presiones en los conductos de las chimeneas, las cámaras de combustión, los filtros, etc.

Depósito de seguridad que permite sobrepasar momentaneamente la escala

Ajuste cero moviendo la tira deslizante

Nivel de burbuja integrado para ajustar la horizontalidad

Equipado con conectores de válvula, fijaciones magnéticas, soporte con placa base

Se puede usar para medir la velocidad del aire con el tubo de Pitot

Se suministra con mangas de conexión, una botella de líquido VOLT 1 S y una maleta de viaje



SKU: BELLSerie MT | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO