

SERVOMOTOR DE ALTA CALIDAD PARA PRUEBAS DE TRACCIÓN Y EMPUJE - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es ampliamente utilizado en alambres y cables, ferretería, metal, caucho, calzado, cuero, prendas de vestir, telas, productos de papel de cinta, farmacia, etc., para resistencia a la tracción, resistencia al desgarro, resistencia al desprendimiento, resistencia a la flexión, fuerza de corte, etc. Accesorios según normas nacionales e internacionales o requeridos por el cliente.

Especificaciones:



Cámara de control de temperatura:



SKU: BELLH-SERPRU-AC01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO