

SET DE ENSAYO DE ASENTAMIENTO CON BANDEJA -H-3645



Este set de prueba de cono de asentamiento está diseñado para aquellos que prefieren una configuración de bandeja tradicional. Este conjunto incluye nuestro cono de asentamiento H-3640 (acero estándar), el cepillo de mango de madera H-3800, mango de madera, una varilla de apisonado H-3650 (charco), el acero galvanizado H-3725, 20 "x 20" x 3 "bandeja de asentamiento y H-3760 paleta.

El set de prueba de asentamiento con bandeja admite las siguientes normas: ASTM C143, ASTM C143M, AASHTO T119, BS1881

SKU: H-3645 | **Categorías:** [Asentamiento](#), [Componentes de prueba de asentamiento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T119](#), [ASTM C143](#), [ASTM C143M](#), [BS1881](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Accesorios](#)
- [Normas](#)
- [Repuestos](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	H-3636 Placa base, aluminio
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3651 Barra de compactación graduada
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3640P Cono de asentamiento, Plástico
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3640 Cono de asentamiento, Acero
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3731 Pala, aluminio de una sola pieza
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3639.20 Cepillo de Creta a prueba de ácido, mango de 20"
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3639.8 Cepillo de creta a prueba de ácido, mango de 8"

ASTM C143
ASTM C143M
AASHTO T119
BS1881

<input checked="" type="checkbox"/>	H-3725 Bandeja de asentamiento, galvanizado
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3640 Cono de asentamiento, Acero
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3650 Barra de apisonamiento (Puddling)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3760 Llana, acero forjado
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3800 Cepillo, mango de madera

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO