

SFBA K SENSOR DE TEMPERATURA DE TERMOPAR DE CABLE A BAYONETA



El SFBA K de Kimo es un sensor de temperatura de termopar de cable en la bayoneta. Tiene un rango de medición de -50 a + 400 ° C.

Termopar tipos T, J, K, N y S

Montaje de punta de contacto de acero inoxidable 316L

Salida por cable blindado de seda de vidrio de acero inoxidable

Ajuste de bayoneta: 2 giros

Certificado de calibración (opción)



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO