

## SIERRA DE ALAMBRE DE ALTO CICLO WSE30-XLE



Capacidad de cable de 49 pies



### Características y beneficios:

- Un solo motor eléctrico compacto de alto ciclo de 25 HP que reduce el peso y el tamaño en comparación con los motores eléctricos tradicionales
- Corte de alambre de alta velocidad que tiene una velocidad de corte ajustable de hasta 25 m / s
- Cilindro neumático único con toma automática simple y tensión constante, completamente ajustable por el operador. Toma total de cable de 15 m (15 m)
- Gran capacidad de almacenamiento para realizar cortes más grandes sin reposicionar la sierra.
- Rueda motriz con revestimiento de polietileno único de 16.50 "con forro de polietileno reemplazable. Forros disponibles en 4 niveles de agarre diferentes
- Carga la rueda de transmisión del adaptador al motor, la carga reducida en el motor para prolongar la vida útil
- El lado de tracción de entrada baja reduce el peligro de que se rompa el cable de diamante
- Poleas guía completamente posicionables
- Neumáticos neumáticos de baja resistencia a la rodadura para facilitar las maniobras en terrenos difíciles
- El sistema de rociado interior permite que el agua se rocíe directamente sobre las ruedas motrices para enfriarse mientras se corta
- Incluye estación de control de alto ciclo, 460V - 700Hz y mangueras

### Especificaciones:



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sierra De Alambre](#) |

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL