

## SIERRA DE ALAMBRE DE ALTO CICLO WSE50-XLE



Capacidad de cable de 86 pies



### Características y beneficios:

- Motores eléctricos compactos de alto ciclo de 25 hp: reduce el peso y el tamaño en comparación con los motores eléctricos tradicionales
- Toma de cilindro neumático doble: toma automática simple y tensión constante completamente ajustable por el operador
- Aspiración y almacenamiento total de 86 '(26 m) Almacenamiento de gran capacidad para cortes más grandes y menos tiempo de inactividad.
- Dos ruedas motrices recubiertas de diámetro de 16.50 ": aumentan la fricción en el alambre de corte
- Conexión de la rueda motriz del adaptador de carga al motor: reduce la carga en el motor para prolongar la vida útil del motor
- Lado de tracción de entrada baja: reduce el peligro de corte del cable roto
- Polea guía de alambre de baja fricción y fácil posicionamiento
- Poleas guía de alambre completamente posicionables
- Múltiples opciones de posicionamiento / movimiento: anillos de elevación con capacidad de carga, integrados para bolsillos, rueda rodante sin resistencia baja
- Sistema de rociado interior de agua: permite al operador rociar agua directamente sobre las ruedas locas y el alambre de corte frío.

### Especificaciones



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sierra De Alambre](#) |

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL