

## SIERRA DE CORTE PROFUNDO CC9074DK



Sierra de alto rendimiento y corte profundo cargada con características fáciles de usar  
Capacidad de la cuchilla de 60"



### Características y beneficios:

- Pantalla digital avanzada de 7 "con alertas de servicio del motor y recordatorios de mantenimiento
- Cámara frontal para ver la ubicación del corte y las obstrucciones.
- Focos LED y luces de barra para el corte nocturno.
- El sistema automático de agua (AWS) inicia / detiene automáticamente el agua en la cuchilla cuando entra y sale del corte
- Tren de rodaje para la suspensión de lodos para minimizar la acumulación de lodos en los componentes del eje trasero
- Equilibrio de peso efectivo para un rendimiento óptimo
- Fije rápidamente el estabilizador de protección de la cuchilla con rótulas de desconexión rápida para retirar la protección de velocidad
- La quinta rueda de giro este que levanta automáticamente las ruedas traseras a la altura máxima para permitir el giro de la sierra trasera
- Motores de rueda trasera cerrados que son accionados hidráulicamente con giro central para un fácil ajuste de seguimiento
- Rueda libre simple con activación de interruptor montada en el tablero
- Eje robusto de la cuchilla con soporte masivo por 3 cojinetes de rodillos esféricos estilo almohada negra
- Potente accionamiento del árbol de transmisión con baja velocidad y alto accionamiento de la hoja de torsión que maximiza la potencia total del motor
- Filtro de aire avanzado con filtros primarios y secundarios de sello de relé junto con un pre-limpiador de tipo giratorio
- Robusto núcleo de radiador fabricado en aluminio de alta resistencia que soporta el lavado frecuente de energía
- Protección electrónica sellada que resiste el calor, la humedad, los golpes y las vibraciones.

- Plataforma de marco de pieza sencilla con barra pesada y refuerzo tubular



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sierra de empuje](#) |

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO