

## SIERRA DE MAMPOSTERÍA ELÉCTRICA CC300M



Capacidad de la cuchilla de 14".

Hoja no incluida.



### Características y beneficios:

- La forma más económica de cortar mampostería.
- Corta 5" de profundidad con 14" de cuchilla.
- Potente motor eléctrico de 2 HP.
- Diseño de marco duradero
- Reemplazo del filtro de aire sin herramientas
- Mayor vida útil del motor debido a un filtro de aire de espuma superior
- Incluye 2 filtros de aire de repuesto.
- Mesa de corte de material deslizante liso
- El cabezal de corte se introduce en el material

### Especificaciones:

- Fuente de alimentación: 115V / 60Hz
- Potencia del motor: 2 HP
- Amperaje: 15 amp
- RPM: 3,600
- Max. Profundidad de corte: 5"
- Max. Longitud de corte: 16"
- Capacidad del material: 8" x 8" x 16"
- Altura de sierra: 24" sin soporte
- Longitud de Sierra: 28"
- Ancho de sierra: 23"



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sierra De Mampostería](#) |

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO