



## SIERRA DE MAMPOSTERÍA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Amoladoras de cilindro](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelo
	HC-2970.2F	Sierra de mampostería 230V 60Hz	230V 60Hz
	HC-2970.5F	Sierra de mampostería 230V 50Hz	230V 50Hz

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sierra para uso en el corte de cilindros y bloques de hormigón y mortero. La capacidad de la cuchilla es de 20 "(508 mm), lo que permite una profundidad de corte de 8" (203 mm). Capaz de cortar bloques de 8 "x 8" x 16 ". La unidad presenta un motor Baldor de 3hp, 230 60hz 1ph. La sierra tiene solo dos puntos de pivote para un menor mantenimiento de la sierra y una vida más larga de la cuchilla de diamante. sellado y lubricado de por vida que no requiere engrase. Su mango de acero de diseño ergonómico con agarradera moldeada se atornilla firmemente en su lugar y el protector de hoja Sta-level® mantiene la protección de la cuchilla paralela a la mesa de corte para cortes precisos. La altura puede controlarse con una manivela conveniente control en pedal. Hoja no incluida.

- [Accesorios](#)

<input type="checkbox"/>	HC-2971	Hoja de sierra de mampostería, 20 "
<input type="checkbox"/>	HC-2972	Hoja de sierra, Silent Runner 20"

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO