

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO DE ESTANQUEIDAD AL AIRE TEC TRAINER™



SKU: N / A | Categorías: [Entrenamiento y Mercadeo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Simulador de Entrenamiento de Estanqueidad al Aire TEC Trainer**

™[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Información del producto:

El entrenador TEC de The Energy Conservatory hace que sea fácil enseñar y demostrar los procedimientos de prueba de Blower Door y Duct Blaster® directamente en el aula. TEC Trainer incluye un recinto de prueba fácil de montar con 3 ventanas de fuga ajustables más un sistema de conductos para una amplia variedad de escenarios de prueba. El simple montaje y desmontaje de los capacitadores TEC lo hace extremadamente portátil para que pueda moverse rápidamente entre los lugares de entrenamiento. La combinación del recinto de prueba, el sistema de conductos y las ventanas de fuga ajustables le brinda la máxima flexibilidad en las aplicaciones de prueba. El TEC Trainer se puede utilizar para demostrar pruebas de presurización y despresurización de edificios, pruebas de fugas de ductos totales y fugas de ductos a pruebas externas. Junto con nuestro simulador DG-700, que permite a los capacitadores proyectar y controlar una imagen de un medidor de presión y flujo DG-700 en vivo, usted tiene la herramienta de capacitación ideal para enseñar las capacidades y procedimientos de los equipos de prueba de desempeño más utilizados en el industria. Ya sea que tenga sitios de capacitación remotos o desee tener múltiples oportunidades de capacitación para todos los miembros de la clase, TEC Trainer le brinda las simulaciones más reales que puede comprar. Y, por supuesto, TEC Trainer está respaldado por el mejor soporte técnico de la industria.[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO