

## SISTEMA DE CANALES PEQUEÑOS - 16 RANURAS TODO EN UNO



### Sistema de Canales Pequeños - 16 ranuras todo en uno

16 ranuras All-In-One es un pequeño sistema integrado que combina puertos de carga, puertos de recolección de datos y puertos de prueba. Está diseñado para el sistema de canales pequeños, por lo que las cuadrillas pueden completar todo el proyecto con una sola caja.

**SKU:** SSS-16SAIO | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sistema de Canales Pequeños - 16 ranuras todo en uno

**Tamaño (L×W×D):** 24,6 ×19,7 ×14,4 pulgadas / 625×500×366 mm

**Peso:** 46,3 lb / 21 kg

**Nº de ranuras:** 3 × Puerto de recolección; 1×Puerto de prueba; 12× Puerto de carga

**Corriente máxima:** 2A por ranura

**Voltaje de entrada:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

**Velocidad de descarga:** 20 MB/s para cada ranura

**Tiempo de carga:** <3,25 horas desde que está completamente descargada (batería IGU-16)

**Potencia nominal:** 640W

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO