

SISTEMA DE CANALES PEQUEÑOS - CARGADOR DE BATERÍA PORTÁTIL (PBC)



Sistema de Canales Pequeños - Cargador de batería portátil (PBC)

El cargador de batería portátil (PBC) se utiliza para cargar las baterías IGU-16. Cada bastidor de carga de baterías puede cargar 16 baterías. Los indicadores LED muestran el estado de carga de cada batería.

SKU: SSS-PBC | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de Canales Pequeños - Cargador de batería portátil (PBC)

Tamaño (L×W×D): 24,6 ×19,7 ×14,4 pulgadas / 625×500×366 mm

Peso: 58 lb / 26,3 kg

Nº de ranuras: 16

Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Potencia nominal: 640W

Corriente máxima: 2A por ranura

Tiempo de carga: <3,25 horas desde completamente descargada (batería IGU-16, IGU-16HR, IGU-16HR-IES) <6 horas desde completamente descargada (batería IGU-16HR 3C)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO