

SISTEMA DE EVAPORADOR ROTATIVO KNF RC600, INCLUYE SISTEMA DE VACÍO SC920, ENFRIADOR C900 Y ACCESORIOS



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Detalles"

tab_id="1574423666775-193535c0-0423"] [vc_column_text] Sistema de evaporador rotativo KNF RC600, incluye sistema de vacío SC920, enfriador C900 y accesorios

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1574423666840-b2a31477-62ec"] [vc_wp_text]

Aplicaciones de ejemplo:

- Filtración en frío para eliminar lípidos o ceras.
- Aclaración o eliminación de restos vegetales.
- Eliminación de bacterias (usando filtros PES de 0.2 o 0.45 micras)
- Procesamiento por lotes con múltiples/li>
- Lavado de etanol

Especificaciones de la bomba de vacío

	PILOTO Resistente a químicos	Rocker 300 C
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caudal de aire (lpm)	60Hz: 37 50Hz: 31	60Hz: 23 50Hz: 20
Max. Vacío (en Hg)	24	26,8
Max. Presión	0,20 bar (2,9 psi)	N / A
Tubo / Puerto	Manguera de 1 / 4 pulg.	Rosca de puerto de 5 / 16 pulg.
Peso	10,2 libras (4,6 kg)	9,0 libras (4,1 kg)
Motor	1 / 5 HP	1 / 8 HP
Ruido	N / A	N / A

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: 1520037 | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Sterlitech](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El sistema de evaporador rotativo completo KNF elimina la necesidad de armar un sistema pieza por pieza. La bomba de vacío SC920G, el evaporador rotativo RC600 y el enfriador C900 que comprenden este sistema son opciones de alta calidad y totalmente compatibles.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO