

SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA SOLVENTES LAFIL 300C - VF12



- Capacidad del embudo : 300 ml
- Capacidad de la botella de almacenamiento : 1000 ml
- Diámetro del filtro : 47 mm
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)

SKU: N / A | **Categorías:** [Sistemas de Filtración para Solventes](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- **Operación compacta y segura**

La bomba de vacío de la serie Lafil es un sistema de filtración único que combina la fuente de vacío con la vajilla de filtración. Su diseño compacto puede ahorrar mucho espacio en el banco que los tradicionales. Con un diseño de plataforma similar a una valla, puede evitar que la negligencia del usuario se vuelque sobre la botella de desechos.

- **Buena resistencia química**

Lafil 300C puede ofrecer una buena resistencia a una amplia gama de gases corrosivos, excepto ácidos fuertes y álcalis.

- **Ahorre tiempo:**

VF 12 puede filtrar y almacenar la solución directamente en la botella de almacenamiento GL45 sin la necesidad de transferirla del matraz de filtración.

- **Adecuado para botella de almacenamiento GL45:**

(1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, etc) El diseño único se puede conectar con una botella de almacenamiento GL45 adaptador de filtración

- **Patente, No.M508321**

Adaptador de filtración se ha concedido una patente, No.M508321

completo sistema incluye:

- Lafil Bomba de vacío 300C

Aplicaciones de aparatos de filtración de vidrio VF 12 :

- Purificación de solventes
- Purificación de fase móvil HPLC
- Filtración al vacío

Especificación (220V, 50Hz)

- Máx. potencia: 60 W
- Máx. corriente : 0.3 A
- Máx. vacío: 145 mbar
- Máx. caudal : 20 L / min
- Trampa de humedad : No
- Regulador de vacío : Sí
- Protección contra desbordamiento : No
- Rotación del motor : 1450 RPM
- Potencia de caballos : 1/8 HP
- Nivel de ruido : 50 dB
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Peso neto : 5.9 Kg
- Dimensión (LxWxH) : 35 x 24,3 x 29 cm

Material del aparato de filtración de vidrio VF12 :

- Embudo de filtro - Vidrio de borosilicato
- Base de soporte del embudo - Vidrio de borosilicato
- Soporte de membrana - Vidrio sinterizado
- Abrazadera - Aluminio anodizado

- Tapón - Caucho de silicona (No.8)
- Adaptador de filtración - PP
- Botella de almacenamiento - Borosilicato vaso

Información de pedido

- 197331-11 (22) Lafil 300C - Sistema de filtración al vacío VF 12
- 197330-11 (22) Lafil 300C, bomba de vacío recubierta de PTFE
- 167200-12 Aparato de filtración de vidrio VF12

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO