

SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA SOLVENTES ROCKER 300C - VF12



Características

- **Sin contaminación del aire**
La bomba Rocker 300C **sin mantenimiento** es accionada por diafragma, no necesita lubricante, cambios regulares de aceite y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.
- **Ahorre tiempo**
VF 12 puede filtrar y almacenar la solución directamente en la botella de almacenamiento GL45 sin la necesidad de ser transferido desde el matraz de filtración.
- **Adecuado para todas las botellas de almacenamiento GL45**
El diseño único del adaptador de filtración se puede conectar con la botella de almacenamiento GL45 (1000 ml, 2000 ml, 5000 ml ... etc.)

SKU: 189302-22 | **Categorías:** [Sistemas de Filtración para Solventes](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

Ideal para la purificación de líquidos orgánicos y corrosivos como solventes (fase móvil) para análisis de HPLC.

El juego completo incluye:

- Rocker 300C, bomba de vacío recubierta de PTFE
- VF 12, juego de filtración

Especificación (220V, 50Hz)

- Máx. potencia: 60 W
- Máx. corriente : 0.3 A
- Máx. vacío: 145 mbar
- Máx. caudal : 20 L / min
- Rotación del motor : 1450 RPM
- Potencia de caballos : 1/8 HP
- Nivel de ruido : 50 dB
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Peso neto : 4.1 Kg
- Dimensión (LxWxH):
21.5 x 13.5 x 20.4 cm

Material del aparato de filtración de vidrio VF12 :

- Embudo de filtro - Vidrio de borosilicato
- Base de soporte del embudo - Vidrio de borosilicato
- Soporte de membrana - Vidrio sinterizado
- Abrazadera - Aluminio anodizado
- Tapón - Caucho de silicona (No.8)
- Adaptador de filtración - PP
- Botella de almacenamiento - Borosilicato

Especificación de vidrio :

- Capacidad del embudo: 300 ml
- Capacidad de la botella de almacenamiento: 1000 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Lengüeta de la manguera : 5/16 pulg.

Información de pedido

◆189302-11 (22)	Rocker 300C - VF 12, Sistema de filtración al vacío
◆ 189300-11 (22)	Bomba de vacío Rocker 300C AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
◆ 167200-12	Juego de filtración de vidrio VF12
◆ 167120-31	Portafiltras de vidrio de 300 ml
◆ 167210-03	Embudo de vidrio, 300 ml.
◆ 167240-01	Abrazadera de aluminio anodizado
◆ 167230-03	Base de soporte de vidrio

◆189302-11 (22)

- ◆ 167110-16
- ◆ 197000-65
- ◆ 197000-59

Rocker 300C - VF 12, Sistema de filtración al vacío

Tapón de silicona (No.8)
Adaptador de filtración para botella GL45
Botella de vidrio de 1000 ml

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos**Sistema de purificación de solventes Rocker300C-VF12**

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO