

## SISTEMA DE FILTRACIÓN WATERVAC 100-MB



### Características

- Ahorre 70% de espacio en el banco El diseño compacto del sistema de filtración al vacío WaterVac 100 puede ahorrar mucho espacio en el banco al simplificar el procedimiento y las herramientas necesarias en el método de filtración por membrana.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sistema de Filtración WaterVac](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Ahorrar tiempo

- El diseño de drenaje directo ahorra mucho tiempo al vaciar la botella de desechos y hace que la filtración sea más eficiente.

### Operación fácil

- Simplemente coloque la membrana en el portafiltro y presione el botón de encendido / apagado para iniciar la filtración fácilmente.

### La Seguridad

- No se preocupe por la aspiración de líquido residual en la bomba

### Versátil

- El diseño reemplazable de la base del embudo lo hace compatible con varios tipos de portafiltros

### Aplicaciones

- Prueba de microbiología
- Filtración al vacío

### Certificación internacional

- Certificación CE

### Especificación

- Máx. vacío: 313 mbar
- Máx. caudal de líquido: 0.5 L / min
- Peso: 1.16 Kg
- Potencia: DC12 V, 1.0A,
- Dimensión: 17 x 12 x 9.6 cm (LxWxH)

### Materiales

- Material de la carcasa: acero inoxidable n. ° 304
- Adaptador: acero inoxidable n. ° 316
- Placa de válvula: EPDM (monómero de etileno propileno dieno)
- Diafragma: EPDM (monómero de etileno propileno dieno)
- Entrada de la vía de fluido: acero inoxidable n. ° 316
- Salida de fluido puerto - acero inoxidable # 316
- manguera del recorrido del fluido - tubo de silicona
- Junta tórica - FKM
- Manguera de desagüe - silicona y O4 / Ø8mm

### Información de pedidos

- **190100- 01** Sistema de filtración al vacío Aspiradora de agua 100 con enchufe de EE. UU.
- **190100-02** Sistema de filtración al vacío Aspiradora de agua 100 con enchufe de la UE
- **190110-01** Sistema de filtración al vacío Aspiradora de agua 100-MS con enchufe estadounidense (incluye adaptador)
- **190110-02** Sistema de filtración al vacío Aspiradora de agua 100-MS con enchufe de la UE (incluye adaptador)

- **190120-01** Sistema de filtración al vacío Aspiradora de agua de 100 MB con enchufe de EE. UU. (Incluye adaptador)
- **190120-02** Sistema de filtración al vacío Aspiradora de agua de 100 MB con enchufe de la UE (incluye adaptador)
- **190100-10** Adaptador de tapón de silicona No.8
- **190100-73** Adaptador SS 316 para embudo de plástico desechable Millipore 100 / 250ml
- **190100-74** Adaptador SS 316 para embudo de plástico desechable Sartorio 16A07
- **190100-75** Adaptador SS 316 para embudo de plástico desechable Pall 4870 (100 ml), 4871 (250 ml)
- **190100-76** Adaptador de lengüeta de manguera SS 316 (Ø4-8mm)
- **180100-01** SF embudo de acero inoxidable, 100 ml
- **180100-03** SF embudo de acero inoxidable, 300 ml
- **180100-05** SF embudo de acero inoxidable, 500 ml
- **200300-01** MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml
- **200500-01** MF 5, soporte de filtro magnético de 500 ml
- **167100-20** Membrana de fibra de vidrio Pall A / E (1 µm), 100 / PK
- **167100-52** Membrana Pall GN-6 MCE (0,45 µm), 200 / PK

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO