

SISTEMA DE FILTRACIÓN WATERVAC 201-MB



- **Ahorre 70% de espacio en el banco**

Integra la bomba de líquido y el soporte del filtro en un instrumento, sin necesidad de botella de residuos y tubos de conexión, lo cual es necesario para la bomba de aire tradicional

SKU: N / A | **Categorías:** [Sistema de Filtración WaterVac](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características :

- **Ahorre tiempo**

Una bomba de líquido incorporada puede transferir el líquido filtrado directamente a los desechos, ahorrando tiempo al simplificar el proceso de filtración.

- **Cumplimiento con ISO 8199**

WaterVac 200 cumple con la normativa ISO 8199 y es ideal para la filtración de muestras microbiológicas. (* ISO8199: Calidad del agua - Guía general para exámenes microbiológicos por cultivo)

- **Compatible con el embudo Rocker SF**

WaterVac 200 - MB puede aceptar el embudo Rocker SF - 100/300/500 ml. El embudo SF está hecho de acero inoxidable SS316 que puede esterilizarse rápidamente por llama.

Certificación internacional:

- Certificación CE
- Clase de protección IP 41
- Certificación RoHS

Aplicaciones:

- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Filtración general sin recoger filtrado

Especificación

- Voltaje de entrada: DC24V, 1.8A
- Máx. vacío: 313 mbar / 31.3 kPa /20.7 inHg
- Máx. caudal de líquido: 4.5 L / min
- Motor: motor de CC sin escobillas de 60W
- Nivel de ruido: 60 dB.
- Lengüeta de la manguera: ID8 (5/16 pulgadas)
- Adaptador: Spin-Lock
- Contacto del material con el filtrado: Acero inoxidable, FKM, silicona, PP, PPS

Información de pedido

- **190221-01 (02)** WaterVac 201-MB, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo Balancín SF, embudo de SF de 100 ml, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)
- **190220-01 (02)** WaterVac 200-MB, sistema de filtración al vacío con adaptador de embudo Balancín SF, adaptador AC100-240V, enchufe de EE. UU. (Enchufe de la UE)
- **180100-01** SF, embudo de acero inoxidable de 100 ml
- **180100-03** SF, embudo de acero inoxidable de 300 ml
- **180100-05** SF, embudo de acero inoxidable de 500 ml
- **180100-11** Cubierta de acero inoxidable para embudo SF 100 ml
- **180100-13** Cubierta de acero inoxidable para embudo SF 300/500 ml

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO