


## SISTEMAS DE CIZALLAMIENTO INSATURADOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pruebas de Cizallamiento](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción:

Este dispositivo especial fue desarrollado para pruebas de cizallamiento directo, que se puede lograr bajo diferentes condiciones de presión de poro. Usando una cámara de presión alrededor de la caja de corte directo, se pueden aplicar presiones de poro de hasta 1000 kPa durante la prueba.

### Opción:

- Como edición especial, ofrecemos equipos adicionales para pruebas de cizallamiento directo no saturado.
- En combinación con discos de cerámica HAEV modificados y un sistema de control de presión de aire poroso, son posibles las condiciones insaturadas con diferentes rangos de tensión de succión.

### Estándares:

- ASTM D-3080
- ASTM D-6528
- CEN ISO/TS 17892-10

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO