

SITEX C3003 - HAZ PANORÁMICO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN - BATERÍA DE ARRASTRE



Información del producto:



SKU: N / A | **Categorías:** [SITEX Y XS](#), [Teledyne](#), [Unidades de orugas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Voltaje de salida de: 90 a 300 kV

Rango de corriente del tubo de: 1 a 5 mA

Peso: 32 kilogramos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO