

## SITEX CP160D - HAZ DIRECCIONAL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RED



### MEJOR DISEÑO

El CP160D es el generador más ligero y compacto de la [SERIE CP](#) . Con una ventana de berilio incorporada, es el generador perfecto para la inspección de aleaciones ligeras como aluminio, magnesio o materiales a base de fibra como vidrio y carbono, así como el mayor espesor del acero. De hecho, con su capacidad de penetración capaz de alcanzar hasta 37 mm de acero, el CP160D es capaz de ejecutar muchos tipos diferentes de tareas de END sin la necesidad de tener que agregar accesorios adicionales.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [SERIE CP](#), [Teledyne](#), [Unidades direccionales](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Voltaje de salida de:**

10 a 160 kV

**Rango de corriente del tubo de:**

1 a 10 mA

**Peso:**

11.9 Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO