

## SITEX CP200D - HAZ DIRECCIONAL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RED



### MEJOR DISEÑO

Con solo 20 mm más de largo que el [CP160D](#), el CP200D representa el mejor compromiso entre la alta penetración (hasta 42 mm para el acero) y la capacidad del generador para adaptarse a diversas aplicaciones de END, como inspecciones de más materiales técnicos en el industrias aeronáuticas o espaciales. El CP200D es uno de los generadores más versátiles del mercado y, gracias a su carrusel de salida de rayos X múltiple incorporado, se adaptará a una muy amplia variedad de aplicaciones de END, sin comprometer de ninguna manera su peso ligero (12 kg) y facilidad de uso.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [SERIE CP](#), [Teledyne](#), [Unidades direccionales](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Voltaje de salida de:**

10 a 200 kV

**Rango de corriente del tubo de:**

1 a 10 mA

**Peso:**

12 Kg.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO